



TKM-pienoisjyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 1mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	202262 1
GTIN	4045197863959
Tuoteluokka	12X

Kuvaus

Malli:

Varsi **DIN 6535 HB** mukainen.

Voit säästää jälkihiontakustannuksissa:

on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin jälkihioa se.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	3
Terän pituus L_c	2 mm
Terän Ø D_c	1 mm
Kokonaispituus L	38 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,005 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,006 mm
Varren muoto	HA
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	Lieriövarsi, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
varren Ø D_s	3 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	170 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	100 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	55 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		