

**Garant****Jyrsintappi, KM, Tyyppi: R0812****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541000 R0812
GTIN	4045197521927
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Jyrsintappi purseenpoistoon (ulko)**, litteä kärki päässä ja säde reunan pyöristystä varten.

**Erikoismuoto purseenpoisto (R)**,ulko-.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Huomautus:**

Alennettu kierrosluku jyrsintapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min<sup>#1</sup>

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	8 mm
Muodon kuvaus	purseenpoistoon

Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Kokonaispituus	52 mm
Hammastustiheysaste	keskikova
Muoto	R0812
Varren Ø	6 mm
Säde	2,5 mm
Pään pituus	12 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi