

**Garant****Jyrsintappi Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: F0618****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540709 F0618
GTIN	4045197522528
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

Varren Ø 6 mm.

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: F pyörökaari** (RBF)

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Pyörökaari

Pään Ø: 6 mm

Pään pituus: 18 mm

Kokonaispituus: 50 mm

Varren Ø: 6 mm

**Tekninen kuvaus**

Hammastustiheysaste	eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Muoto	F0618
Hammastus, lyhytnimitys	Z9
Kokonaispituus	50 mm
Pään Ø	6 mm

Muodon kuvaus	Pyörökaari
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	18 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		