



TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 6 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	202276 6
GTIN	4045197865618
Tuoteluokka	12X

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HB, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus L_c : 10 mm

Kokonaispituus L: 54 mm

varren Ø D_s : 6 mm

Varren muoto: HB

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_c	10 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,04 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Varsi	DIN 6535 HB, h6
HammaslukuZ	3
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,05 mm
Terän Ø D_c	6 mm

Varren muoto	HB
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
Kokonaispituus L	54 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin