

Mitutoyo**Digitaalinen työntömitta AOS-järjestelmä ja pyöreä syvyysmitta, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412637 150
GTIN	4946368667775
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Mittauksen tulos näkyy selkeillä numeroilla (korkeus 9 mm). Sähkömagneettinen mittausjärjestelmä **AOS (Advanced Onsite Sensor)** antaa lisäsuojaa vettä ja pölyä vastaan.

- **Absoluuttiset arvot, nollaamista ei tarvita, jotenmittaaminen on nopeampaa ja luotettavampaa.**
- **Pieni virrankulutus (20000 tuntia jatkuvassa käytössä), pariston valvontanäyttö.**

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Paristokotelon kansi nro 412239 koko B.

Tekninen kuvaus

Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
LCD-näytön merkkikorkeus	9 mm
Leukapituus	40 mm
Kalibrointi	A1
Standardi	ISO 13385
Käyttöaika	20000 h
Syvyysmitta	Ø 1,9
Lukema	0,01 mm

Mittausalue	0 - 150 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm
Mittalaitteen mittausmenetelmä	sähkömagneettinen induktiomenetelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Syvyysmittapidin, metallia, 2 ruuvia	412120
Paristokotelon kansi Tyyppi B	412239 B