

**Garant****TKM-pallopääjyrsin, DLC, Ø f8 DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207032 14
GTIN	4045197849687
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp<sup>2</sup>**.Toleranssit: sädemuoto = **±0,01 mm**.**Huomautus:****Seuraajatuote nrolle 207030.****Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	13,2 mm
Syöttö f <sub>z</sub> kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,15 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	38 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
HammaslukuZ	2
Nousukulma	45 astetta
Säde R	7 mm
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	W
Toleranssi, nimellis- $\emptyset$	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,03xD kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	550 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	500 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	220 m/min	N
PE-HD	soveltuu	180 m/min	N
PA 66	soveltuu	220 m/min	N
PEEK	soveltuu	170 m/min	N
PF 31	soveltuu	150 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	180 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	170 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	140 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	180 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	320 m/min	N
Cu	soveltuu	180 m/min	N
CuZn	soveltuu	220 m/min	N

märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin
ilma	soveltuu