

**Garant****Jyrsintappi, KM, Tyyppi: R1015****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 541000 R1015  |
| GTIN         | 4045197156266 |
| Tuoteluokka  | 51D           |

**Kuvaus****Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Purseenpoistokara (ulkopuolinen)** särmien pyöritykseen.

**Erikoismuoto purseenpoisto (R),ulko-**

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Huomautus:**

Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min<sup>#1</sup>

**Tekninen kuvaus**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Kokonaispituus      | 55 mm     |
| Hammastustiheysaste | keskikova |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Muodon kuvaus           | purseenpoistoon |
| Muoto                   | R1015           |
| Hammastus, lyhytnimitys | Z3              |
| Pään Ø                  | 10 mm           |
| Varren Ø                | 6 mm            |
| Säde                    | 8 mm            |
| Pään pituus             | 15 mm           |
| Sarja                   | Z3-hammastus    |
| Lastuava aine           | KM              |
| Tuotetyyppi             | Jyrsintappi     |