

Garant
Konekierretappi lankakierreholkeille HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M3

Tilaustiedot

Tilausnumero	133550 EG-M3
GTIN	4045197862020
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:

Kierrepora **DIN 40435** mukaisesti (kuten DIN 371 / DIN 376).

Erinomaiset seisonta-ajat laadukkaan perusaineen ja TiCN-pinnoitteen ansiosta. Soveltuu laajalle käyttöalueelle ja monille erilaisille materiaaleille.

Käyttö:

Kiinnityskierteen EG valmistukseen metrisen ISO-kierteen **DIN 8140** mukaan **lankakierteille STI** (Screw Threat Insert).

Huomautus:

Huomioi aina **alkureiän** Ø (ks. taulukko)!

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 40435

Toleranssiluokka: 6H mod.

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,15 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,5 mm
Varren nelikulmio □	3,4 mm
varren Ø D _s	4,5 mm
Alkureiän Ø	3,15 mm
Kierteen Ø	3 mm

Lastu-urien määrä	3
Toleranssiluokka	6H mod.
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 40435
Kokonaispituus L	63 mm
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	9 mm
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	TiCN
Kierretyyppi	EG-M
Kylkikulma	60 astetta
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi