

Garant**Jyrsintappi Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: C1020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540709 C1020
GTIN	4045197522474
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: C lieriömäinen** (WRC).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Lieriömäinen (WRC)

Pään Ø: 10 mm

Pään pituus: 20 mm

Kokonaispituus: 60 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Pään Ø	10 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z9
Kokonaispituus	60 mm
Hammastustiheysaste	eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Muoto	C1020

Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		