

**Garant****Rouhintahiomalaikka Yleis-, Kiekon Ø×kiekon leveys: 115X7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	560010 115X7
GTIN	4045197480736
Tuoteluokka	51M

**Kuvaus****Malli:**

- Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.
- Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
- Hiontakulma 20° – 30°
- Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Yleiseen käyttöön työstettäessä INOXia, terästä ja valurautaa.

**Erittely:**

28-A30R-BFX.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierros-luku	13300 min <sup>-1</sup>
Laikan leveys	7 mm
Porauksen Ø	22,23 mm

Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	A30R-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		