



Degussit-oksidikeramiikkovasin keskikarkea (M), Pituus × leveys: 100X25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	558980 100X25
GTIN	4045197407320
Tuoteluokka	53D

Kuvaus

Malli:

Sintratusta sideaineettomasta alumiinioksidikeramiikasta aikaansaadun kovuuden ansiosta hienohiontatyökaluissa on todella hyvä särmä- ja profiilikestävyys (synteettinen rubiini), mistä seuraa erittäin hyvä pinnanlaatu.

Sinterrubin-hienohiontakovasisimet, raekoot: **keskikarkea (M)** (Ra n. 10 μ, vastaa suunnilleen raekokoa 600, **hieno (F)** (Ra n. 1 μ, vastaa suunnilleen raekokoa 2000).

keskikarkea (M) (Ra n. 10 μ, vastaa noin raekokoa 600).

Käyttö:

Tarkkuustöihin työkalujen ja muottien valmistuksessa, hienomekaniikkaan, optiseen ja lasialan teollisuuteen, posliinivalmistukseen jne. Viistämiseen, kovertamiseen ja muodon muuttamiseen.

Tekninen kuvaus

Korkeus	10 mm
Hienousaste	keskikova
Leveys	25 mm
Rakeisuus	600
Pituus	100 mm
Sarja	Degussit®

Hioma-aine	Alumiinioksidi-keramiikka
Tuotetyyppi	Kovasin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		