



Rouhintahiomalaikka SG-INOX, Kiekon Ø×kiekon leveys: 115X7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	560420 115X7
GTIN	4007220470244
Tuoteluokka	55S

Kuvaus

Malli:

- Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.
- Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
- Hiontakulma 20° – 30°
- Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Pehmeä rouhintahiomalaikka (kovuus N) **teholuokassa SG INOX**ille, erittäin hyvä hiontateho ja käyttöikä.

Nimitys: A30N-SG-INOX.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	7 mm
Enimmäiskierros-luku	13300 min ⁻¹
Kiekon Ø	115 mm

Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	A30N-SG-INOX
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		