

**Garant****Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: A0616****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540200 A0616
GTIN	4045197154828
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

Varren Ø 6 mm.

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: lieriö (ZYA), ilman otsahammastusta.**

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Lieriö ilman otsahammastusta

Pään Ø: 6 mm

Pään pituus L<sub>1</sub>: 16 mm

Kokonaispituus: 50 mm

Varren Ø: 6 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	50 mm
Muodon kuvaus	Lieriö ilman otsahammastusta
Muoto	A0616
Hammastustiheysaste	keskikova
Hammastus, lyhytnimitys	Z7

Hammastustyyppi	ristihammastettu
Pään Ø	6 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	16 mm
Varren Ø	6 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi