



Liuskahiomalaikka (ZA), Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	554035 40
GTIN	4027497334209
Tuoteluokka	56L

Kuvaus

Malli:

Litteä, kompakti lamellirakenne **hitaussaumojen työstöön** ja **purseenpoistoon**. Muoviseen ulkokierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Mini-liuskakaralaikat, joissa on liuskamaiset lamellit, **kestävät pitempään** kuin tavalliset hiomalaikat, **hiontaominaisuudet ovat joustavammat** ja **hiontatulos on tasaisempi** (karheusarvo) kulutusrajaan asti.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.

Kierre: Roloc™ pikavaihtojärjestelmä

Enimmäiskierrosluku: 20000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Kiekon Ø	50,8 mm

Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Hioma-aineen alusta	Muovituki
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Kierre	Roloc™ pikavaihtojärjestelmä
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm	554092 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 50 mm	554089 50
Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 50 mm	554090 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm	554093 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 50 mm	554091 50

