



Jyrsintappi pinnoitettu Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM TiAlN, Tyyppi: F1225



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 540260 F1225 |
| GTIN | 4027497047765 |
| Tuoteluokka | 56L |

Kuvaus

Malli:

Varren Ø 6 mm.

LUKAS-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

TiAlN-pinnoite pidentää kestoikää japarantaa lämmönkestävyyttä.

Suureen termiseen ja mekaaniseen kuormitukseen (heavy duty). **Muoto: pyörökaari** (RBF).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Pyörökaari

Pään Ø: 12 mm

Pään pituus L₁: 25 mm

Kokonaispituus: 65 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|------------|
| Pään pituus L ₁ | 25 mm |
| Muodon kuvaus | Pyörökaari |
| Kokonaispituus | 65 mm |

| | |
|------------------------|------------------|
| Hammasustyyppi | ristihammastettu |
| Hammasustiheysaste | keskikova |
| Muoto | F1225 |
| Pään Ø | 12 mm |
| Hammasus, lyhytnimitys | Z7 |
| Varren Ø | 6 mm |
| Lastuava aine | KM TiAlN |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Tuotetyyppi | Jyrsintappi |