

**Garant****Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: AS1225****Tilaustiedot**

Tilausnumero	543200 AS1225
GTIN	4045197522313
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tukeva varsi, Ø 8 mm.

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: lieriö, otsahammastus (ZYAS).**

**Käyttö:**

Erittäin vaativaan jyrsintään.

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Hammastustyyppi	ristihammastettu
Muoto	Lieriö, jossa otsahammastus
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään Ø	12 mm
Kokonaispituus	65 mm
Muodon kuvaus	Lieriö, jossa otsahammastus
Hammastus, lyhennimitys	Z7
Varren Ø	8 mm

Pään pituus	25 mm
Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		