

Garant**Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: D1210****Tilaustiedot**

Tilausnumero	543200 D1210
GTIN	4045197609861
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tukeva varsi, Ø 8 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: pallo** (KUD).

Käyttö:

Erittäin vaativaan jyrsintään.

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muoto	Kuulapää
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Pään Ø	12 mm

Kokonaispituus	50 mm
Muodon kuvaus	pallo
Hammastustiheysaste	keskikova
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Varren Ø	8 mm
Pään pituus	10 mm
Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		