

Garant**Jyrsintappi Z5 – tiheä, KM, Tyyppi: G1225****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540400 G1225
GTIN	4045197155474
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisista. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: suippo kaari** (SPG).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsausaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muoto	G1225
Kokonaispituus	65 mm
Muodon kuvaus	Suippokaari
Pään Ø	12 mm
Hammastustiheysaste	hieno
Hammastus, lyhytnimitys	Z5
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	25 mm
Sarja	Z5-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		