



Liuskahiomalaikka materiaaleille INOX, POLIFAN-CURVE (CER), Kiekon ØxLeveys: 125X14mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 566325 125X14 |
| GTIN | 4007220790168 |
| Tuoteluokka | 55P |

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka pienahitsien vaativaan työstöön. **Säteittäismuoto ja erityinen lamellien sijoittelu** mahdollistaa säteittäisen hiontamateriaalin optimaalisen hyödyntämisen. Suuri hiontateho, pitkä käyttöikä ja muotolujuus.

SGP CURVE STEELOX (CER) raekokoa 60 tuottaa hienot pinnat ja viileän hiontaprosessin heikosti lämpöä johtavilla materiaaleilla.

Käyttö:

Tarkka pienahitsien viimeistelyhionta, viistäminen, purseenpoisto. Puolileveä malli (M) pienahitseille > 5 mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-------------|
| Laikan leveys | 14 mm |
| Pienahitsisäteille | > 5 mm |
| Muodon kuvaus | radiaalinen |
| Leveys säteen kohdalla | 11 mm |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Rakeisuus | 60 |
| Porauksen Ø | 22,23 mm |
| Kiekon Ø | 125 mm |
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| optimoitu materiaalille | INOX |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s |
| Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |