

Garant**Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø h6 DC / R1: 20/2,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	206192 20/2,0
GTIN	4045197853165
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen **kiillotushionta** lastukammioissa takaavat **erinomaisen lastunpoiston** pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa

Toleranssit:

· **Kulmasäde** **$R_1 = 0,5$ toleranssi $\pm 0,02$.** **$R_1 > 0,5 - 1,5$ toleranssi $\pm 0,03$.** **$R_1 > 1,5$ toleranssi $\pm 0,05$.**

mitat tehdasstandardin mukaan

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	150 mm
Kavennuksen Ø D ₁	19 mm
Terän pituus L _c	32 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	98 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,12 mm
Terän säde R ₁	2 mm
Hammasluku Z	3
Terän Ø D _c	20 mm

varren $\varnothing D_s$	20 mm
Syöttö f_z kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,13 mm
Nousukulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Toleranssi, nimellis- \varnothing	h6
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,05×D kopiojyrsinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Torusjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	130 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	100 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	80 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	130 m/min	N
PE-HD	soveltuu	90 m/min	N
PA 66	soveltuu	100 m/min	N
PEEK	soveltuu	90 m/min	N
PF 31	soveltuu	80 m/min	N
Cu	soveltuu	70 m/min	N
CuZn	soveltuu	90 m/min	N

märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	sopii rajoituksin
kuiva	sopii rajoituksin
ilma	sopii rajoituksin
Palvelut	

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------