


**Halkaistu liuskakaralaikka (A), Rae 240, Pään Ø×pään leveys: 50X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554800 50X30
GTIN	4045197241061
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.
Hiomaliuskoissa erityinen halkaistu rakenne. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Eryteisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Kappaleen muotoihin mukautuvaan hiontaan.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	15300 min ⁻¹
Rakeisuus	240
Pään leveys	30 mm
Suositteltu kierros-luku	9000 min ⁻¹
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	50 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)

Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	Rae 240
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		