


HOLEX**Liuskakaralaitka (SiC), Rae 60, Pään Ø×pään leveys: 60X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554650 60X30
GTIN	4045197240972
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.

Hiomaliuskoissa **piikarbidiraepinnoite (SiC)**. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaitat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	8000 min ⁻¹
Rakeisuus	60
Enimmäiskierrosluku	12700 min ⁻¹
Pään leveys	30 mm
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	60 mm
Hioma-aine	Piikarbidi SiC

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotenimen määrite	Rae 60
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		