



## Kuituhiomalaikka XF 850 (CER), Ø 115 mm, Rakeisuus: 40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	566456 40
GTIN	4018875668740
Tuoteluokka	56V

### Kuvaus

#### Malli:

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22 mm, hiusristikko.

**Yleiskäyttöinen fiiberikiekko VSM XF 850, erittäin hyvä ja voimakas hiontateho**, pitkä käyttöikä. Pysyy viileänä. Sopii erittäin hyvin kaikille seostetuille teräksille sekä alumiiniseoksille.

Hiomarae: **Keramiikkarae (ZA-seos), jossa hiova pinnoite (TOP SIZE)**.

#### Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670.

Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.

### Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Kiekon Ø	115 mm
Sarja	XF850
Hioma-aine	Keramiikkarae, ZA-seos, jossa hiova pinnoite (TOP SIZE)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Hioma-aineen alusta	Kuituhiomalaikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
optimoitu materiaalille	alumiini
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierrosluku	13300 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 115 mm	566672 115
ISO-tukilaikkakeskikova/uritettu Ulko-Ø 108 mm	566670 108
ISO-tukilaikkajoustava/sileä Ulko-Ø 108 mm	566650 108

