

## Putkikierre Menotulkkirengas, Kierre: G1.1/2tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486150 G1.1/2
GTIN	2050001035967
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A.

**Standardi:**

**DIN EN ISO 228**

**Huomautus:**

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

### Tekninen kuvaus

Kierre	G1.1/2
Toleranssiluokka	A
Kierteen Ø	47,8 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Kalibrointi	L12
Toleranssialue	A
Tulkkityyppi	menotulkki

Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tuotetyyppi	Kierrenorenngastulkki

**Palvelut**

KalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100