

## Putkikierre Menotulkkirengas, Kierre: G1/2tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486150 G1/2
GTIN	2050001035929
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrereingastulkkien toleranssiluokka A.

**Standardi:**

**DIN EN ISO 228**

**Huomautus:**

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

### Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	14
Kierre	G1/2
Toleranssiluokka	A
Kierteen Ø	20,96 mm
Kalibrointi	L12
Tulkkityyppi	menotulkki
Toleranssialue	A

Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tuotetyyppi	Kierrenorenngastulkki

**Palvelut**

DAkS-kalibrointiKierretulkki renngas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkki renngas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60