

**Garant****Jyrsintappi Z5 – tiheä, KM, Tyyppi: C1020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540400 C1020
GTIN	4045197155498
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

Varren Ø 6 mm.

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: lieriömäinen (WRC).**

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	60 mm
Hammastus, lyhynimitys	Z5
Hammastustiheysaste	hieno
Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Muoto	C1020
Pään Ø	10 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm
Sarja	Z5-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		