

**Garant****Karkeapuhdistuslaikka (SiC), Kiekon Ø: 115mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566700 115
GTIN	4045197679703
Tuoteluokka	51M

**Kuvaus****Malli:**

Hiomalaikat, joissa synteettinen, tasaisesti hiomarakeilla kyllästetty nailonhuopa. Avoin ja aggressiivinen kuiturakenne ei tukkeudu, hankaa tehokkaasti ja kestää erittäin hyvin kulutusta. Erittäin **karkea huoparakenne**, ei tukkeudu edes hiottaessa paksuja ja pehmeitä kerrostumia. Keskikova huopa, erittäin **aggressiivinen hiomateho**, pitkä käyttöikä ja tasainen viimeistely. Yleiskäyttöinen kaikkeen karkean puhdistukseen **myös vaikeissa kohteissa** kuten sitkeän hilseilyn poistossa.

**Käyttö:**

Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.

**Lasikuiturunko suoraan kiinnitykseen** kulmahiomakoneeseen.

**Huomautus:**

Karkeapuhdistuslaikat suorahiomakoneeseen alkaen nrosta 556270.

**Tekninen kuvaus**

Suosittelut kierrosluku	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Enimmäiskierrosluku	11000 min <sup>-1</sup>
Porauksen Ø	22,23 mm

Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Kovuusaste	keskikova – kova
Hienousaste	erittäin harva
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Muodon kuvaus	litteä
suurin sallittu kehänopeus	60 m/s
Tuotetyyppi	Karkeapuhdistushuopa

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

