

Garant**TKM-rouhintajyrsin, DLC, Ø d11 DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	205331 5
GTIN	4045197878830
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.****Pyöreä pyällysprofiili.****Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.**Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp²**.**Tekninen kuvaus**

varren Ø D _s	6 mm
HammaslukuZ	3
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,35 mm
Terän pituus L _c	13 mm
Terän Ø D _c	5 mm
Kavennuksen Ø D ₁	4,8 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,045 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,035 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	20,5 mm

Kokonaispituus L	57 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	WR
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	400 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	320 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	260 m/min	N
Cu	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------