



## Kolmikulmaviila, hakkaus 2, Hammastuksen pituus: 200mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 511210 200    |
| GTIN         | 4045197571625 |
| Tuoteluokka  | 52A           |

### Kuvaus

**Malli:**

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

**Hakkaus joka pinnalla; puolitylppäkärkinen.**

**Käyttö:**

**Laadukas viila** konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

**Standardi:**

**DIN 7261 Form C**

### Tekninen kuvaus

|                     |  |
|---------------------|--|
| Leveys              | 13 mm                                      |
| Hammastuksen pituus | 200 mm                                     |
| Tuotenimen määrite  | hakkaus 2                                  |
| Hakkaus             | 2  |
| Muoto               | C  |
| Muodon kuvaus       | kolmikulmainen,<br>puoliksi tylppäkärkinen |
| Viilapinnat         | 3  |
| sis. viilan kahvan  | ei   |
| Standardi           | DIN 7261                                   |
| Tuotetyyppi         | Konepajaviila                              |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | sopii rajoituksin |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX                           | sopii rajoituksin |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| puu                            | soveltuu          |                |           |

## Tarvikkeet

|   |               |
|---|---------------|
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm                  | 519400 120    |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm    | 519600 120    |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm          | 519550 110    |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm          | 519510 110    |
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm    | 519600 110    |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm          | 519510 100    |