

**Litteä viila, Hakkaus 2 (puolihieno), Hammastuksen pituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	510200 200
GTIN	4009215016802
Tuoteluokka	56B

**Kuvaus****Malli:**

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

**3 sivua hakattu; tylppäkärkinen.**

**Käyttö:**

**Laadukas viila** konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

**Standardi:**

**DIN 7261 Form A**

**Huomautus:**

Kahvalla varustettu viilamalli saatavilla numerolla 510201.

**Tekninen kuvaus**

Hammastuksen pituus	200 mm
Leveys x paksuus	20x5 mm
Tuotenimen määrite	Hakkaus 2 (puolihieno)
Hakkaus	2
Hakkaustapa	Puolihieno
Muoto	A
Muodon kuvaus	litteä, tylppäkärkinen
Viilapinnat	3
sis. viilan kahvan	ei
Standardi	DIN 7261

Tuotetyyppi

Konepajaviila

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

## Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519510 100