




## Monikäyttölattaviila kahvalla, erikoishakkaus, Hammastuksen pituus: 200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	515000 200
GTIN	4009215074673
Tuoteluokka	56B

### Kuvaus

#### Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Litteä ja tylppäkärkinen viila, lapiomaiset hampaat ja leveät lastunmurtajat viilaustyön helpottamiseksi ja erittäin hyvä lastuamisteho, koska lastutilat eivät tukkeudu ja lastut poistuvat tehokkaasti.

**Tasopinnoissa erikoishakkaus ja toisella puolella lastunmurtoura erinomaisen viilaustehon aikaansaamiseksi. Taustapuolella läpihakkaus erityisen hienoa pintatyöstöä varten. Viila on tylppäkärkinen.** Muovikahva, ripustusreikä.

#### Käyttö:

**Laadukkaat viilat** konepajakäyttöön – pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

### Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	20x5 mm
Hammastuksen pituus	200 mm
Tuotetyyppi	Yleisviila

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin
INOX	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu

## Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20