




Monikäyttölattaviila kahvalla, erikoishakkaus, Hammastuksen pituus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	515000 300
GTIN	4009215074697
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Litteä ja tylppäkärkinen viila, lapiomaiset hampaat ja leveät lastunmurtajat viilaustyön helpottamiseksi ja erittäin hyvä lastuamisteho, koska lastutilat eivät tukkeudu ja lastut poistuvat tehokkaasti.

Tasopinnoissa erikoishakkaus ja toisella puolella lastunmurtoura erinomaisen viilaustehon aikaansaamiseksi. Taustapuolella läpihakkaus erityisen hienoa pintatyöstöä varten. Viila on tylppäkärkinen. Muovikahva, ripustusreikä.

Käyttö:

Laadukkaat viilat konepajakäyttöön – pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	30x6,5 mm
Hammastuksen pituus	300 mm
Tuotetyyppi	Yleisviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin
INOX	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu

Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25