



Puukkoviilahakkaus 3 (sileä), Hammastuksen pituus: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	518100 250
GTIN	4009215074840
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Valmiissa viiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Nämä erityisviilat takaavat tasaisen viilausjäljen. **Erityisviilat** valmistetaan automaattisilla tarkkuustyöstökoneilla. Ne **takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän.**
Joka sivulta hakattu, tylppäkärkinen.

Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	250 mm
Leveys x paksuus	21,8x10,1 mm
Muoto	G
Standardi	DIN 7262
Tuotetyyppi	Veitsiviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		

Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin
INOX	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	sopii rajoituksin

Tarvikkeet

Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
kovapuukahva Kokonaispituus 140 mm	519400 140