


Garant**Liuskakaralaikka (CER), Rae 80, Pään Ø × leveys: 40X15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554160 40X15
GTIN	4045197882806
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.
Hiomalamelleissa **keramiikkarae (CER)**.

Käyttö:

Eryteisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Pään Ø	40 mm
Pään leveys	15 mm
Varren Ø	6 mm
Suositteltu kierrosluku	12000 min ⁻¹
Enimmäiskierrosluku	19100 min ⁻¹
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	Rae 80
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		