

Mittaustappisarja puurasiassa Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 81



Tilaustiedot

Tilausnumero	483801 81
GTIN	2050001056986
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Mittaustappisarjat ovat siististi näkyvillä puukotelossa, kukin tappi omassa merkityssä reiässään (\emptyset :sta 3,0 mm alkaen myös itse mittaustapit on merkitty). Mittaustapin pituus 40 mm \emptyset :aan 0,99 mm asti, sitä suuremmat 70 mm.

Toleranssiluokka 1: Tapin $\emptyset \pm 0,001$ mm.

Käyttö:

Työskenneltäessä jigiporakoneella tai valmistettaessa työkaluja ja laitteita. Esimerkiksi poraustoleranssien mittaukseen, porausten paikantarkastukseen, kahden porauksen etäisyystoleranssien tarkistukseen, hammaspyörä- ja kierremittauksiin sekä kulma- ja profiilitarkistuksiin jne.

Nimellismitta-alue: 1 - 5 mm

Nousu: 0,05 mm

Mittaustappien lukumäärä: 81

Tekninen kuvaus

Nousu	0,05 mm
Nimellismitta-alue	1 - 5 mm
Mittaustappien lukumäärä	81

Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1
Kovuus	60 ± 2 HRC
Raaka-aine	tulkkiterästä
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S18
Tuotetyyppi	Mittaustappisarja

Palvelut

Kalibrointi Mittaustappisarja Sarjan sisältö 81	018381 81
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Mittaustappisarja Sarjan sisältö 81	019680 81
DAkS-kalibrointi Mittaustappisarja Sarjan sisältö 81	020890 81
Kalibrointi Mittaustappisarja Sarjan sisältö 81	020880 81