

Garant**Kutisteistukka 4,5° ja ulosvetosuoja, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307945 16
GTIN	4045197883643
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Integroitu työväliseiden pituussäätö, säätö 5 mm.
- Kovametallityökaluille.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti)
- Ballufchip-poraus.
- Vahvistettu malli.

Etu:**Muotoliitos kutisteistukan ja työkalun välillä**

- estää työkalun tahattoman irrottamisen – hyvä turvallisuus!
- estää nykäisevät säteittäisliikkeet.

Prosessiturvallisuuden ohella istukan vahvennetussa mallissa on myös:

- Pienempi värinä, eli pidemmät työkalujen käyttöiät ja paremmat pinnat.
- Suuremmat kiinnitysvoimat kuin vakiokutistusistukassa.

Vapaa työkalun valinta! Varren hiomapinta saatavana joko Hoffmannin kautta tai vapaasti!

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6). Ulosvedon esto: Työkalun varressa on oltava määritetty hiontapinta. Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308800, AB-kiristysavain nro 308810 – 308830, kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450.

Huomautus:

Jyrsimessä on oltava määritetty hiontapinta. Hiontapinta voidaan tilata uutta tai olemassa olevaa työkalua varten.

Hiontapinnan numero: nro 129100 + sopiva koko. Hiontapinta voidaan tehdä myös itse, tiedot löytyvät osoitteesta <http://ho7.eu/anschliff>.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	33 mm
Ulkonema A-mitta	95 mm
Sopiva työkaluhionta 129100	16
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/307945-16>