

Garant
TKM-erikoispora DIN 6535 HA, pinnoittamaton, Ø DC ±0,003: 11,98mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	121201 11,98
GTIN	4045197857866
Tuoteluokka	11E

Kuvaus
Malli:

Kierteinen tarkkuuspora muoveille. **Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen** ansiosta, **erittäin hyvä pistomittatarkkuus**. **Kiillotetut** kierukkaurat **optimaaliseen lastunpoistoon**.

Mahdollistaa toleranssivälin IT7 säilymisen Ø:n alusta Ø:n loppuun **erityisen kärkimuodon** ansiosta.

Toleranssi:Koko, nimellis-Ø **+0,003 mm**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Muoto **HB:** tilaa **numerolla 121201 + 129100HB**.

Muoto **HE:** tilaa **numerolla 121201 + 129100HE**.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	71 mm
Nimellis-Ø D_c	11,98 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L_2	53,1 mm
Standardi	Tehdasnormi
Syöttö f PEEK	0,25 mm/kierr,
varren Ø D_s	12 mm
Terien lkm Z	1
Kokonaispituus L	118 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	±0,003

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Malli	5xD
Kärkikulma	120 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
PMMA akryyli	soveltuu	30 m/min	N
PE-HD	soveltuu	50 m/min	N
PA 66	soveltuu	50 m/min	N
PEEK	soveltuu	50 m/min	N
PF 31	soveltuu	50 m/min	N
PVDF GF20	sopii rajoituksin	60 m/min	N
POM GF25	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PA 66 GF30	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PEEK GF30	sopii rajoituksin	50 m/min	N
PTFE CF25	sopii rajoituksin	40 m/min	N
PEEK CF30	sopii rajoituksin	40 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------

Varrenhionta Tyypit HE

129100 HE