




Silovalssaustyökalu EG5 yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: VDI40



Tilaustiedot

Tilausnumero	291500 VDI40
GTIN	4060491000053
Tuoteluokka	29F

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.

Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon $R_z < 1 \mu\text{m}$ asti.

Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).

Tasalaatuiset tulokset valssausvoiman jatkuvalla mittauksella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.

Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm^2 ja kovuus enintään 45 HRC.

Sopii:

Ø-alue (suositus): 10 mm - 100 mm

Toimituksen sisältö:

Kaksi häkkiin sisäänrakennettua vararullaa.

Huomautus:

- **Muita varsiliitântäversioita saatavissa pyynnöstä.**
- **Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.**

Työstöpinta ja työkalu riippuvat kulloisestakin revolverityypistä (tähti/kiekkö).

Tekninen kuvaus

Kärjen keskisiirto f	78 mm
maksimi valssausvoima	3 kN
Rullan Ø	5 mm
Varren kiinnitystyyppi	VDI40
Ulkonema L _A	83 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu