




Silovalssaustyökalu EG14 yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: PSC80



Tilaustiedot

Tilausnumero	291515 PSC80
GTIN	4060491000169
Tuoteluokka	29F

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.

Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon $R_z < 1 \mu\text{m}$ asti.

Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).

Tasalaatuiset tulokset valssausvoiman jatkuvalla mittauksella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.

Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm^2 ja kovuus enintään 45 HRC.

Sopii:

Ø-alue (suositus): alk. 50 mm

Huomautus:

Työstöpinta ja työkalu riippuvat kulloisestakin revolverityypistä (tähti/kiekko).

- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**
- **Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.**

Tekninen kuvaus

maksimi valssausvoima	8 kN
-----------------------	------

Rullan Ø	14 mm
Kärjen keskisiirto f	44 mm
Varren kiinnitystyyppi	PSC80
Ulkonema L _A	196 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyppi	Silovalssaustyökalu