



Silovalssaustyökalu EGI5-32AI yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: VDI25



Tilaustiedot

Tilausnumero	291530 VDI25
GTIN	4060491000251
Tuoteluokka	29F

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.

Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

Hyvä jousto ulko- ja sisäkäytössä.

Riippumaton halkaisijasta (suositusalueen sisällä) sisätyöstössä.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon $R_z < 1 \mu\text{m}$ asti.

Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).

Tasalaatuiset tulokset valsausvoiman jatkuvalla mittauksella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.

Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm^2 ja kovuus enintään 45 HRC.

Ulko- \emptyset alkaen 10 mm ja sisä- \emptyset alkaen 32 mm.

Sopii:

\emptyset -alue ulkoinen (suositus): 10 mm - 100 mm

\emptyset -alue sisäinen (suositus): 32 mm - 150 mm

Toimituksen sisältö:

Kaksi häkkiin sisäänrakennettua vararullaa.

Huomautus:

- Muita varsiliitântäversioita saatavissa pyynnöstä.
- Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.

Tekninen kuvaus

maksimi valssausvoima	3 kN
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{\min}	32 mm
Kärjen keskisiirto f	58 mm
Rullan \varnothing	5 mm
Varren kiinnitystyyppi	VDI25
Ulkonema L_A	168 mm
Hyötypituus L_N	100 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu