



Silovalssaustyökalu EGI5-32AI yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: VDI30



Tilaustiedot

Tilausnumero	291530 VDI30
GTIN	4060491000268
Tuoteluokka	29F

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.
Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.
Hyvä jousto ulko- ja sisäkäytössä.
Riippumaton halkaisijasta (suositusalueen sisällä) sisätyöstössä.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon $R_z < 1 \mu\text{m}$ asti.
Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).
Tasalaatuiset tulokset valsausvoiman jatkuvalla mittauksella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.
Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm^2 ja kovuus enintään 45 HRC.
Ulko- \emptyset alkaen 10 mm ja sisä- \emptyset alkaen 32 mm.

Sopii:

\emptyset -alue ulkoinen (suositus): 10 mm - 100 mm
 \emptyset -alue sisäinen (suositus): 32 mm - 150 mm

Toimituksen sisältö:

Kaksi häkkiin sisäänrakennettua vararullaa.

Huomautus:

- Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.
- Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.

Tekninen kuvaus

maksimi valssausvoima	3 kN
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{\min}	32 mm
Rullan \varnothing	5 mm
Kärjen keskisiirto f	58 mm
Varren kiinnitystyyppi	VDI30
Ulkonema L_A	168 mm
Hyötypituus L_N	100 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu