

**Garant****TKM-purseenpoistojyrsimet 120°, pinnoittamaton, Ø h6 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208090 16
GTIN	4045197858467
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**Toleranssi: **Mitta S = ±0,1 mm, kärkikulma ±10 kulmaminuuttia.**

Erikoisnousukulma, pehmeästi leikkaava.

**Käyttö:**Sopii erinomaisesti työkappaleen **särmien viistämiseen ja purseenpoistoon** sekä **muotojen työstämiseen.****Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	16 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	93 mm
HammaslukuZ	4
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Syöttö f <sub>z</sub> teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Mitta S	8,9 mm
Nurkkaviisteen kulma	30 astetta
Viistejyrsintä	60 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma	120 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Purseenpoistin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	M
GG(G)	soveltuu	55 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------

