



## Työpajan tarkistuslaite SENSOTORK®, Suurin kiristysmomentti: 100Nm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	654250 100
GTIN	4018754155781
Tuoteluokka	63B

### Kuvaus

#### Malli:

#### Kompakti momentinmittauslaite vääntömomenttiavaimille.

Joustava laajentaminen vaihdettavien mitta-anturien ansiosta. Suuri tarkkuus litteiden mitta-anturien ansiosta (alhaiset poikittaisvoimat), mitta-arvojen analysointi ja digitointi tapahtuu välittömästi mitta-anturissa (näytön poikkeama on  $\pm 0,25$  % mitta-arvosta alueen ollessa 20 % – 100 % nimellisarvosta;  $\pm 0,5$  % alueen ollessa 10 % – 20 % nimellisarvosta ja  $\pm 1$  % alueen ollessa 2 % – 10 % nimellisarvosta).

Todella varma, sillä ylimääräinen mittarilukema näyttää varsinaisen vääntömomentin laukeavilla vääntömomenttiavaimilla.

#### Toimituksen sisältö:

Mitta-anturi, jalusta, näyttölaite, näyttölaitteen jalusta, kierrejohto, verkkolaite ja liitäntäkaapeli (1,5 m), asennussarja vaaka- ja pystysuoraa testausasentoa varten.

#### Toimituksen sisältö:

Sovitin (neliökolo  $\times$  neliökanta): 1/4 tuumaa  $\times$  3/8 tuumaa

### Tekninen kuvaus

Mitta $h_1$	79 mm
Mitta $h_2$	215 mm

Mitta b	180 mm
Mitta l	180 mm
Paino	7 kg
Nelikulmaliitäntä	3/8 tuuma
Suurin kiristysmomentti	100 Nm
Mittausalue	2 – 100 Nm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Liitäntä	USB-liitäntä
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	O4
Tuotetyyppi	Kalibrointi- ja säätölaite

## Palvelut

Kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 400/2 Nm	020140 400/2
DAkS-kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

## Tarvikkeet

Nelikulma-adapteri kalibrointiin Tyyppi 1	654383 1
Mitta-anturi Suurin kiristysmomentti 100 Nm	654255 100