

Garant**TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209300 5
GTIN	4045197859389
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**Erikoismuoto **muovin työstöön.****Suuri lastutila esteettömään lastujen poistoon.****Käyttö:**Erityisesti **muovien jysintään, upotukseen ja muotojysintään.****Huomautus:****Seuraaajatuote nrolle 209310.****Tekninen kuvaus**

Terän pituus L_c	17 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	4,8 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Toleranssi, nimellis- \varnothing	h10
Varsi	DIN 6535 HA, h5
Hammasluku Z	1
varren $\varnothing D_s$	5 mm
Terän $\varnothing D_c$	5 mm
Syöttö f_z uranjysintään PMMA:ssa	0,015 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	22 mm

Nousukulma	23 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	105 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	190 m/min	N
PE-HD	soveltuu	140 m/min	N
PA 66	soveltuu	160 m/min	N
PEEK	soveltuu	140 m/min	N
PF 31	soveltuu	120 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	sopii rajoituksin	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

