

**Garant****TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209300 10
GTIN	4045197859419
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**Erikoismuoto **muovin työstöön.****Suuri lastutila esteettömään lastujen poistoon.****Käyttö:**Eryityisesti **muovien jyrsintään, upotukseen ja muotojyrsintään.****Huomautus:****Seuraaajatuote nrolle 209310.****Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	32 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HA, h5
Hammasluku $Z$	1
Terän $\varnothing D_c$	10 mm
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	h10
Kokonaispituus $L$	75 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään PMMA:ssa	0,04 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	9,8 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Terän pituus $L_c$	25 mm

Nousukulma	23 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	105 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	190 m/min	N
PE-HD	soveltuu	140 m/min	N
PA 66	soveltuu	160 m/min	N
PEEK	soveltuu	140 m/min	N
PF 31	soveltuu	120 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	sopii rajoituksin	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

