

NOVOFLEX-B-sisäharja Rae SiC180, Tyyppi: 14



Tilaustiedot

Tilausnumero	574495 14
GTIN	4013349529053
Tuoteluokka	57L

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä sisäharja, jossa joustavat **piikarbidikuulat**. Kokonaispituus 200 mm

Käyttö:

Reunanmuovaukseen, pintojen viimeistelyyn ja laahintaan. Tekee **pinnoista tasaisesti hiottuja** laajoilla kantavilla pinnoilla. Sopii käsiporakoneisiin sekä seisoviin koneisiin. Suositeltu kierrosluku 350 – 700 min⁻¹, kontaktaika 20 – 40 sekuntia.

Huomautus:

Älä käytä kuivana vaan hiontaöljyn nro 084205 kanssa.

Tekninen kuvaus

Työskentelypituus L ₃	60 mm
Sopii reiän halkaisijalle	12,1 - 14 mm
Harjasten Ø D ₁	15,5 mm
varren Ø D ₅	3,6 mm
Sarja	NOVOFLEX-B
Helamateriaali	Piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Rakeisuus	180
Suosittelut kierrosluku	350 - 700 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Sisäharja

Tarvikkeet

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö
0,25 l

084205 0,25

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö
20 l

084205 20

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö 5
l

084205 5