



## Timantti-katkaisulaikka, Kiekon Ø: 50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	563490 50
GTIN	4007220666050
Tuoteluokka	55K

### Kuvaus

#### Malli:

Yksikerroksinen **galvaanisesti pinnoitettu timanttikatkaisulaikka, jossa sivuilla suojakaistaleet**. Hyvä leikkaussuoritus, suuret lastutilat. Laikan kokonaisleveys 2,0 mm, teräksinen terärunko 1,0 mm.

#### Käyttö:

Kuituvahvisteisten muovien katkaisuun, särmäykseen ja leikkaamiseen (CFK / GFK) kulmahiomakoneilla (koko 115 / 125) tai suorahiomakoneilla (koko 50 / 75), kiinnitystuurna nro 563496.

### Tekninen kuvaus

Terärungon leveys	1 mm
Rakeisuus	D357
Laikan leveys	2 mm
Porauksen Ø	10 mm
Muoto	1A1
Kiekon Ø	50 mm

Enimmäiskierrosluku	30500 min <sup>-1</sup>
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	kuituvahvisteiset muovit
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

### Tarvikkeet

Kiinnitystuurna timanttikatkaisulaikoille Sopii reiän halkaisijalle 10 mm

563496 10