



## TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 2 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	201304 2
GTIN	4045197857781
Tuoteluokka	12X

### Kuvaus

#### Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HA

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L<sub>c</sub>: 4 mm

Kokonaispituus L: 38 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 3 mm

Varren muoto: HA

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,1 mm

### Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	2 mm
Varsi	DIN 6535 HA
Kokonaispituus L	38 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
HammaslukuZ	2
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

varren $\varnothing D_s$	3 mm
Varren muoto	HA
Terän pituus $L_c$	4 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin