

Garant**Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 92mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	589010 92
GTIN	4045197158642
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Vanka rikkoutumaton rakenne säädettävä hammastusmenetelmä, joustava erikoisteräsrunko (bimetalli). Vahvistettu, jäykkä runko on varustettu keskiökierteellä ja vääntiörei'illä (Ø alk. 32 mm) – pitävä kiinnitys karaan. HSS-hampaiden hyvä pinnanlaatu, hampaiden muoto ja hyvä mittatarkkuus takaavat erittäin hyvän lastuamistehon ja pitkän käyttöiän.

- **Sekahammastus, 4/6 hammasta per tuuma - värinätön käynti.**
- **Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään 38 mm.**
- **Tarkasti hiottu hammastus – takaa nopean sahauksen ja siistin leikkausjäljen.**

Käyttö:

Kiinteisiin porakoneisiin, sorveihin ja sähkökäyttöisiin käsiporakoneisiin, joissa on sopiva kierrosluku. Pyöreiden reikien poraukseen eripaksuisiin seinämiin, työstettävän kappaleen pinta voi olla tasainen tai kaareva. Sopii kaikille materiaaleille, kuten teräs, **jaloteräs**, messinki, kupari, valurauta, kevytmetalli, puu, kipsi- ja muovilevyt jne. Voitelu pidentää kestoikää (metallit).

Suositus:

Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

Huomautus:

Istukkavarret ja reikäsahat sopivat yleisimpiin bimetalli-reikäsahoihin, ei kuitenkaan malliin Bosch-SDS.

Porakruunut kivelle, katso nrot 788000, 788040, 788050.

Kovametallipyöröleikkurit teräkselle, katso nrot 118400, 118500, 119000.

Tekninen kuvaus

suositeltu kierrosluku alumiini	140 min ⁻¹
Halkaisija	92 mm
suositeltu kierrosluku teräs	95 min ⁻¹
suositeltu kierrosluku INOX	45 min ⁻¹
Hammasta/tuuma	4 / 6
Tuotetyyppi	Reikäsaha

Tarvikkeet

Kiinnitysvarsi Tyyppi 210S	589310 210S
HSS-keskiöpora Tyyppi 6KT	589430 6KT
Kiinnitysvarsi Tyyppi 210L	589310 210L
Keskiöpora, KM-terä Tyyppi 6KT	589432 6KT