

**Strato-tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm), 250×25×51****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 590350        |
| GTIN         | 9003174413998 |
| Tuoteluokka  | 53Y           |

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.

- **Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.**
- **Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

Eryityskäsitelty jalokorundi **seostamattomien ja vähän seostettujen karkaisemattomien terästen työstöön.**

**Käyttö:**

Karkeahiontaan (rouhintaan).

**Erittely:**

**F13A46HH11V - Strato steel low alloyed.**

**Huomautus:**

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.

Muoto: 1

Muoto: 1

## Tekninen kuvaus

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Hionta-menetelmä     | Tasohionta      |
| Hioma-aineen lyhenne | A               |
| Muoto                | 1               |
| Laikan Ø D           | 250 mm          |
| Laikan leveys T      | 25 mm           |
| Tuotenimen määrite   | 250×25×51       |
| Reiän Ø H            | 51 mm           |
| Tuotetyyppi          | Tasohiomalaikka |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | sopii rajoituksin |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| INOX                           | sopii rajoituksin |                |           |
| GG(G)                          | sopii rajoituksin |                |           |
| CuZn                           | sopii rajoituksin |                |           |
| Uni                            | sopii rajoituksin |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                |           |